

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm Dia. X 25mm EFL, non traite, Lentille Aspnerique Plastique



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Stock #66-008 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€49,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€49,00

Qté 25+

€35,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 ±0.1

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Distance Focale Arrière BFL (mm): 20.52
Substrat:  Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <5 (by design)
Qualité de Surface: 80-50
Ouverture Utile CA (mm): 21.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.07
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.40 ±0.20
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C): -30 to 70
Rayon R₂ (mm): 152.34
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 1100
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner