

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Lentille Asphérique Plastique K22R Non Traitée, 25 mm de diamètre x 50 mm FL



TECHSPEC[®] Plastic Aspheric Lenses

Stock **#21-209** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€56⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-24	€56,00 prix unitaire
Qté 25-99	€40,00 prix unitaire
Qté 100-249	€29,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 ± 0.15

Diamètre (mm):

≤5 (by design)	Centrage (arcmin):
21.5	Ouverture Utile CA (mm):
1.20	Épaisseur au Bord ET (mm):
4.20 ± 0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:

Convex	Shape of Back Surface:
--------	------------------------

Propriétés optiques

50.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
-----------------	---------------------------

0.25	Ouverture Numérique NA:
------	-------------------------

47.41	Distance Focale Arrière BFL (mm):
-------	-----------------------------------

Zeonex K22R	Substrat: □
-------------	-------------

587.6	Longueur d'onde de conception asphérique:
-------	---

Uncoated	Traitement:
----------	-------------

80-50	Qualité de Surface:
-------	---------------------

2.00	f/#:
------	------

412.0	Rayon R ₂ (mm):
-------	----------------------------

350 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
------------	--------------------------------

Infinite	Conjugate Distance:
----------	---------------------

Environnement & durabilité

-30 to 70	Température d'Utilisation (°C):
-----------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Fichiers optiques disponibles
- Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d'intégration
- Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse

Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® offrent une alternative légère aux lentilles sphériques ou asphériques en verre. Conçus avec un diamètre standard de 25 mm, ces lentilles peuvent être facilement intégrées dans la plupart des systèmes et des applications à l'aide de matériel de montage standard. Le substrat en plastique offre une valeur exceptionnelle tout en conservant d'excellentes performances et une ouverture numérique élevée. Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® se caractérisent par un faible trouble, une faible autofluorescence et une excellente adhérence du traitement, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications OEM et de recherche. Pour d'autres conceptions ou des exigences de traitement personnalisé, veuillez contacter notre département des ventes.

Informations techniques

