

**TECHSPEC®**

## Monture pour Barre d'Homogénéisation Conique, 2,5 mm d'Entrée, 5 mm de Sortie, 50 mm de Longueur



Stock #64-923 **5 In Stock**

- 1 + €138<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€138,00 prix unitaire
Qté 6-25	€110,30 prix unitaire
Qté 26-49	€103,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible  
(mm):

50.00

**Ouverture de la Barre d'Homogénéisation  
Compatible (mm):**

2.5 x 2.5 Entrance / 5 x 5 Exit

## Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

## Description produit

- Facilitent l'Assemblage des Barres d'Homogénéisation Coniques
- Brides Sans Marquage
- Accessoires de Montage Disponibles

Spécialement conçu pour tenir notre [TECHSPEC® Tapered conduit de lumière homogénéisation Rods](#), ces montures simplifier la gestion et l'intégration de ces composants. Les pinces finaux de fournir un contact minimal avec les conduits de lumière, garantissant un débit maximum de la lumière. Chaque montage comprend deux pinces en plastique antichoc et antirayure, un baril et quatre vis de fixation. [#64-922](#) 1/4-20 Support de montage pour faciliter l'intégration de paillasse est également disponible.

## Informations techniques

