

TECHSPEC®

Monture pour Barre d'Homogénéisation Conique, 2,5 mm d'Entrée, 7,5 mm de Sortie, 100 mm de Longueur

Stock #67-402 **5 In Stock**- 1 + €157⁰⁰**AJOUTER AU PANIER****Prix sur Quantité**

Qté 1-5	€157,00 prix unitaire
Qté 6-25	€126,10 prix unitaire
Qté 26-49	€118,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniquesLongueur de Barre d'Homogénéisation Compatible
(mm):

100.00

Ouverture de la Barre d'Homogénéisation
Compatible (mm):

2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Facilitent l'Assemblage des Barres d'Homogénéisation Coniques
- Brides Sans Marquage
- Accessoires de Montage Disponibles

Spécialement conçu pour tenir notre [TECHSPEC® Tapered conduit de lumière homogénéisation Rods](#), ces montures simplifier la gestion et l'intégration de ces composants. Les pinces finaux de fournir un contact minimal avec les conduits de lumière, garantissant un débit maximum de la lumière. Chaque montage comprend deux pinces en plastique antichoc et antirayure, un baril et quatre vis de fixation. [#64-922](#) 1/4-20 Support de montage pour faciliter l'intégration de paillasse est également disponible.

Informations techniques

