

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

## Objectif à Distance Focale Fixe 25mm



#86-210



Stock **#86-208** **CONTACT**

-

1

+

 €1.787<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.787,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses

Series:

Fixed Focal Length Lens

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Variable |                        |
| 89.00    | Longueur (mm):         |
| 45.0     | Diamètre Max. (mm):    |
| 45       | Diamètre Externe (mm): |
| 250.00   | Poids (g):             |

Propriétés optiques

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 40.9       | Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: |
| 125.00     | Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):     |
| 21.60      | Cercle Image Max. (mm):                              |
| 25.00      | Distance Focale FL (mm):                             |
| 150 - ∞    | Distance de Travail (mm):                            |
| f/2 - f/16 | Ouverture (f/#):                                     |
| <-0.6      | Distorsion (%):                                      |
| -0.57      | Distorsion maximum (%):                              |
| VIS        | Lens Wavelength Range:                               |

Capteur

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 4/3" | Taille maximale du capteur: |
| 5.00 | Pixel Size (µm):            |

Filetage & montage

|             |                  |
|-------------|------------------|
| M40.5 x0.50 | Filetage Filtre: |
| C-Mount     | Monture:         |

Conformité réglementaire

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Dispensé</a>         | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a>        | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a> | REACH 241:                  |

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1"
  - Distorsion TV inférieure à 1,0%
  - Distances focales de 12 mm à 50 mm
- 

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.