

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCV Qualité Illumination, 25 mm H x 50 mm L x -50 mm FL, traitée VIS 0°



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Stock **#69-807** ☐ En Stock



1



€127,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€127,00

Qté 6+

€101,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
-50.00

Substrat: ☐

N-BK7
Traitement: MS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -52.64
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.0 x 50.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.06
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): -25.84
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, Reference: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme