

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Platine d'Accès Latéral 25mm, découpe à 60°



#85-640

Stock **#85-640** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €59.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€59,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Function:**

Black Anodized Aluminum **Remarque:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.0 **Plate Inner Diameter (mm):**

Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

38.0

Dimensions (mm):

50 Dia.

Épaisseur (mm):

10.00

Filetage & montage

Filetage:

C'Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 233:

[Conforme](#)

Description produit

- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de [composants optiques](#). Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin® interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: [Support de Filtre et Support Interchangeable](#).

;