

## Anneau de Montage, 25 mm de dia. int.



Stock #54-339 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €57<sup>50</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€57,50 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

English **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

25.00 **Diamètre Interne (mm):**

### Filetage & montage

1/4-20 **Filetage:**

## Conformité réglementaire

Dispensé

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

---

## Description produit

- Pour le montage de montures/tubes d'aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
- Raccord fileté 1/4-20 pour monter sur une tige
- Utilisées pour le montage de composants cylindriques

Deux pièces d'anneaux avec un trou de montage 1/4-20, s'adapte aux platines optiques standards, et accessoires de tiges 1/2". Un choix à prix coûtant pour des composants et systèmes cylindriques. (25mm de monture d'anneau, montré avec la monture et filtre spatial [#53-287](#)).

---