

Anneau de Montage, 25 mm de dia. int.



Stock #54-339 20+ In Stock

-

1

+

€57^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€57,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00

Diamètre Interne (mm):

Filetage & montage

1/4-20

Filetage:

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Pour le montage de montures/tubes d'aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
 - Raccord fileté 1/4-20 pour monter sur une tige
 - Utilisées pour le montage de composants cylindriques
- Deux pièces d'anneaux avec un trou de montage 1/4-20, s'adapte aux platines optiques standards, et accessoires de tiges 1/2". Un choix à prix coûtant pour des composants et systèmes cylindriques. (25mm de monture d'anneau, montré avec la monture et filtre spatial [#53-287](#)).