

TECHSPEC® Tube d'Extension de Monture C, 25 mm de longueur



Stock #58-736 **20+ In Stock**

- 1 + €44.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€44,00 prix unitaire
Qté 5-9	€39,30 prix unitaire
Qté 10-25	€36,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Extension Tube

Function:
Extension Tube (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
25.0

29.0	Longueur Totale (mm):
22.0	Ouverture Utile CA (mm):
30.0	Diamètre Externe (mm):

Filetage & montage

C-Mount	Type de Filetage:
---------	-------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.

Informations techniques

