

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm, N-SF11, Traité MgF<sub>2</sub>, Prisme Équilatéral



Equilateral Prisms

Stock **#47-282** **3 In Stock**

-

1

+

€174<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €174,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €139,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €130,50 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Equilateral Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00

Taille de la Face (mm):

Longueur (mm):


|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 25.00                                |                                    |
| ±0.1                                 | Tolérance Dimensionelle (mm):      |
| Propriétés optiques                  |                                    |
| MgF <sub>2</sub> (400-700nm)         | Traitement:                        |
| N-SF11                               | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 40-20                                | Qualité de Surface:                |
| ±2                                   | Tolérance Angulaire (arcmin):      |
| Dispersion                           | Orientation de l'Image:            |
| R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm | Spécification du Traitement:       |
| 400 - 700                            | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
| 2.50                                 | Power (fringes) @ 632.8nm:         |
| 0.50                                 | Irregularity (fringes) @ 632.8nm:  |
| Conformité réglementaire             |                                    |
| Visionner                            | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Idéaux pour disperser la lumière
- Tailles de 5 à 50 mm
- Disponibles avec ou sans traitement antireflets
- D'autres [Prismes Équilatéraux](#) sont disponibles

Les Prismes Équilatéraux TECHSPEC® ont trois angles égaux de 60° et sont souvent appelés prismes de dispersion. Les prismes équilatéraux sont idéaux pour des applications de séparation de longueurs d'onde et de dispersion de la lumière. Ces prismes sont disponibles dans des tailles allant de 5 à 50 mm. Nos Prismes Equilatéraux TECHSPEC® sont proposés non traités ou avec une seule couche antireflet en MgF<sub>2</sub>. D'autres [Prismes Équilatéraux](#) sont disponibles.

## Informations techniques



## Coating Curves