

25 x 25mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique



Stock #54-994 **13 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €108⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€108,00 prix unitaire
Qté 10-25	€97,20 prix unitaire
Qté 26-49	€92,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed

Type d'Optique:
Square or Rectangular

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles
(mm):

8.5 (Max.)

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

5.0 - 25.0

Compatible Post:

M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Dispensé

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 247:

Contains SVHC(s)

Description produit

- Aluminium anodisé noir
- Filetage M6 x 1,0
- **Tiges** et **supports de tiges** requis pour le montage

Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques ont une conception de type barre avec des surfaces de montage non marquantes, ce qui les rend idéales pour les optiques rectangulaires telles que les filtres et les miroirs, ainsi que les lentilles cylindriques. Les montures sont disponibles en 25 ou 60 mm carrés pour les optiques rectangulaires ou carrées. Elles sont compatibles avec un filetage de montage M6 x 1,0. Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques sont construites en aluminium anodisé noir avec une tige en acier inoxydable. Des **tiges** et **supports de tiges** sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

Informations techniques

A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
30	25	40	48	12	10	1.0	8.5	#54-994
60	60	85	95	14	15	1.5	12	#54-995

