

TECHSPEC® 25mm, traité VIS 0°, Penta Prisme



Stock **#48-599** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€95,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€95,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Longueur (mm):
25.00

Qualité de Surface:
60-40

Type: Penta Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur des Côtés (mm): 25.00
Orientation de l'Image: Right-Handed
Spécification du Traitement: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Damage Threshold, By Design: ☐ Entrance & Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin): ±5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner