

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Plateau Métrique d’Axe Z, Platine de Montage de 25 mm x 25 mm



Stock **#56-334** 20+ In Stock

-

1

+

€605^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€605,00 prix unitaire
Qté 5+	€534,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric	Type:
--------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (Z)	Type de Mouvement:
Slide-Fit	Guide System:

25 x25	Taille de Plateau (mm):
None	Filetage au Centre:
Aluminium Stage	Construction:
±2.5	Ajustement de Hauteur (mm):
1	Capacité de Charge (kg):
(3) 2.5mm Diameters on 20mm Sq.	Trous pour Écrous SHCS:
3	Précision (µm):
0.5	Course par Tour de 360° (mm):
0.07	Poids (kg):

Connectivité matérielle & interfaçage

Metric Micrometer	Mécanisme:
-------------------	------------

Filetage & montage

(7) M2 x0.4	Filetage:
-------------	-----------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Mouvement fin micrométrique
 - Disponible en quatre tailles
 - Aluminium anodisé noir
 - Molette de verrouillage
- Les Plateaux Métriques d'Axe Z permettent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est de ±2,5 mm pour les plateaux de 25 mm et 40 mm et de ±5,0mm pour les plateaux de 60 et 80 mm. Les Plateaux Métriques d'Axe Z sont disponibles en aluminium anodisé noir et sont dotées d'une molette de verrouillage. Les platines sont disponibles en quatre tailles.
- Une platine adaptatrice supérieure de 40 mm x40 mm, 8 mm d'épaisseur ([#58-290](#)) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse 1/4-20 ou M6. Compatibles avec le platines suivantes : [#55-029](#), [#55-030](#), [#55-031](#), [#55-838](#) et [#55-839](#).
- Les Plateaux d'Axe Z de 60 mm de côté (#55-032) et de 80 mm de côté (#56-335) sont compatibles avec les platines suivantes : [#54-687](#) , [#55-459](#), [#55-840](#), [#55-841](#) et [#56-335](#).

Informations techniques

