

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Microscope Peak de Mesure Directe 25X



Peak Direct Measuring Microscopes

Stock **#39-110** **5 In Stock**

- 1 + €321⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€321,00 prix unitaire
Qté 5+	€304,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

3.30 **Champ de Vision (mm):**

At Focus: 41.5 Dia. x 122 L **Dimensions (mm):**

0.05 **Graduations (mm):**

0 - 3.0 **Graduations de Réticule (mm):**

Up to 22 **Mesures de Profondeur (mm):**

Propriétés optiques

25X **Grossissement:**

17.0 **Distance de Travail (mm):**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

Reticle should not be removed or replaced.

- Plusieurs Options de Grossissement
- Modèles Éclairés Disponibles avec des Réticules Impériaux ou Métriques
- Base Transparente en Plexiglas Amovible

Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont des microscopes portatifs de forte puissance, conçus pour effectuer des mesures de profondeur précises. Ces microscopes disposent d'un oculaire focalisable 10X et d'une échelle ayant une précision de 0,1 mm pour mesurer la longueur, la largeur ou la profondeur d'un objet. La base de coupe en acrylique transparente permet de manipuler l'échantillon lors de la visualisation. Les modèles illuminés disposent d'un stylo illuminateur amovible avec deux piles AA. Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont vendus avec un étui de stockage rigide en vinyle. **Remarque** : Les réticules ne doivent pas être retirés ni remplacés.
