

260nm CWL, 10nm FWHM, 25mm Diamètre (Monture incl.)



Stock #67-810 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€265,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€265,00
Qté 10+
€238,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.25

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 260.00 +3.0/-0.0
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): +3.0/-0.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): >12
Température d'Utilisation (°C): -50 to +50
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: General Filtering
Gamme de Blocage (nm): 200 - 10000
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme