

Plateau Rotatif Impérial, 2,62"



Stock **#38-193** 3-4 JOURS

1 **€1.072,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.072,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia.
B.C.

Type:
English

Poids (lbs):
1.8

Taille de Plateau (mm):
66.5 x 66.5

Taille de Plateau (pouces):

2.62 x 2.62
Construction: Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Filetage au Centre: 0.50" Dia. Thru
Course (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Mécanisme: Tangent Arm
Incréments (arcmin): 12
Capacité de Charge, Normale (lbs): 10
Capacité de Charge, Verticale (lbs): 4
Type de Mouvement: Rotary
Guide System: Ball Bearing
Table Diameter (inches): 2.62

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

