


Réticule de Contact, Jauge Impériale Trous, 27 mm de dia.



Hole Guage

Stock #39-456 3-4 JOURS



1



€67,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€67,00

Qté 5+

€62,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
27.00 ±0.05

Tolérance Angulaire (arcsec):
±1

Épaisseur de Ligne (µm):
25.00

Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.28
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.127
Type: English Hole Gauge
Précision Linéaire (µm): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec): <30
Centrage (mm): 0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (µm): ±13
Planéité de Surface (P-V): 3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 211: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner