


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



27mm Diameter, White Ivory Glass Index Grid Reticle Target, #58-772



Stock #58-772 3-4 JOURS

− 1 +

€223,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€223,00

Qté 5+

€212,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Low Reflection Chromium First Surface

Diamètre (mm):
27.00 ±0.050

Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Largeur de Ligne (mm): 0.0254 ±0.0025
Densité Optique OD: OD > 3.0
Taille de Motif (mm): 10
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (pouces): 1/8
Épaisseur (mm): 3.20
Bords: Smoothed for Safe Handling
Précision (mm): 0.001
Planéité de Surface (P-V): 1λ
Réflexion (%): < 5% @550nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner