

TECHSPEC® 2mm, Traité Aluminium & MgF₂, Prisme à Angle Droit en N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Stock **#45-385** 3-4 JOURS



1



€102,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€102,50

Qté 6+

€82,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
MgF₂ & Aluminized

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
20-10

Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 2.80
Longueur des Côtés (mm): 2.00
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm Legs: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Damage Threshold, By Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Legs: 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner