

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Plaque d'Ouverture Interne ME, 2 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate



Stock #11-181 **15 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €38²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€38,25 prix unitaire
Qté 5-9	€34,10 prix unitaire
Qté 10+	€31,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aperture **Function:**

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

2.0

Construction:

Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Diamètre Externe (mm):

28.05

Épaisseur (mm):

4.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

REACH 241:

Conforme

Description produit

- Diamètres des ouvertures jusqu'à 15 mm
- Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
- Utilisation avec les [Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments](#) pour un positionnement précis
- Cliquez [ici](#) pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® permettent un contrôle complet de la forme et de la taille du faisceau dans les systèmes optiques. Les diamètres d'ouverture sont disponibles de 1 mm à 15 mm pour les applications qui nécessitent des faisceaux de petites à grandes dimensions. Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® ont un fini mat pour réduire la lumière parasite interne et les réflexions. Pour un positionnement optimal de l'ouverture dans le système, utiliser les [Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments](#) pour un positionnement précis.

Remarque : Le Kit de Plaques d'Ouverture Interne Multi-Éléments ([#11-187](#)) offre notre gamme complète de diamètres d'ouverture à un prix réduit.