

TECHSPEC®

Miroir Sphérique Traité Alum. Amélioré UV, 2" de dia., 40" FL



Stock #43-551 CONTACT

-

1

+

€170,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€170,00

Qté 10+
€144,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%):
±2

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface: λ/4
Diamètre (pouces): 2.0
Diamètre (mm): 50.80 +0.5/-0
Tolérance Diamètre (pouces): +0.02/-0
Distance Focale EFL (pouces): 40.00
Distance Focale EFL (mm): 1,016.00
Radius of Curvature (mm): 2,032.00
Ouverture (f/#): f/20
Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 12.70
Tolérance Épaisseur au Bord (%): +0.0/-15
Type: Spherical Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme