

2" x 2" (120 lp/mm), Ronchi Ruling



Stock #62-202 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€770,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€770,00

Qté 5+

€732,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02

Fréquence (lp/mm):
120

Substrat:

Float Glass
Densité Optique OD: 3.00
Dimensions (pouces): 2 x2
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Metric
Tolérance Dimensionelle (mm): ± 0.02
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec): ≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°): ±1
Planéité de Surface (P-V): 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner