

3" Base à Fentes Rotatives



Stock #56-664 **20+ In Stock**

- 1 + €103⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-9 | €103,00 prix unitaire |
| Qté 10+ | €91,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Rotation **Function:**

Propriétés physiques et mécaniques

12.70 **Épaisseur (mm):**

Construction:
Black Anodized Aluminum and Stainless Steel

Diamètre Externe (mm):
76.2

Filetage & montage

Filetage:
(8) 1/4-20 Female, (1) 1/4-20 Male

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 224:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit

- Augmentent la Polyvalence d'un Montage Existant
- Idéales pour un Montage Direct sur Plateformes Standards
- Rotatives

Fentes centrées sur un cercle de diamètre de 2" pe mettant un ajustement de 70°. Comportent un aiguillage central pour une rotatio à 360°.

Informations techniques

