

3" Base à Fentes Rotatives



Stock #56-664 20+ In Stock

-

1

+

€103^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€103,00 prix unitaire
Qté 10+	€91,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
English	Type:
Rotation	Function:
Propriétés physiques et mécaniques	
12.70	Épaisseur (mm):

Construction: Black Anodized Aluminum and Stainless Steel	
Diamètre Externe (mm): 76.2	
Filetage & montage	
Filetage: (8) 1/4-20 Female, (1) 1/4-20 Male	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015: Conforme	
Reach 224: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Augmentent la Polyvalence d'un Montage Existant
 - Idéales pour un Montage Direct sur Plateformes Standards
 - Rotatives
- Fentes centrées sur un cercle de diamètre de 2" pe mettant un ajustement de 70°. Comportent un aiguillage central pour une rotatio à 360°.

Informations techniques

