

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

3" Anneau Lumineux LED 660nm, avec Barillet

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-777 [CONTACT](#)



1



€572,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€572,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Diamètre (mm):
85.00

Hauteur (mm):
35

Diamètre Interne (mm):

55.4
Numéro de Modèle: RL 1424B-660-IC
Monture: Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C): 0 to 65
Dimensions (mm): 85 Dia x 35 T
Filetage: M4 x 4
Longueur d'Onde (nm): 660.00
Distance de Travail (pouces): 4.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10 edge to edge (dependent on working distance)
Nombre de LEDs: 24.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)