

TECHSPEC® 30 x 30 m, Argent Protégé, Miroir de Première Surface $\lambda/20$



Stock **#34-395** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€208,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€208,00

Qté 6+
€166,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/20$ (flatness pre-coating)

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Surface Arrière:
Commercial Polish

Qualité de Surface: 20-10
Dimensions (mm): 30.0 x 30.0 +0.00/-0.20
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile (%): 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec): 30.00
Épaisseur (mm): 5.00
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Longueur (mm): 30.00
Largeur (mm): 30.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme