


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Polariseur Lineaire (XP42-100), 300 X 300 mm



Stock #19-958 3-4 JOURS

1 €185,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€185,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Rapport d'Extinction:
up to 9000:1 (nominal at 555nm)

Substrat: ☐
Polymer Film XP42-100

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60

Dimensions (mm):
300.0 x300.0

Épaisseur (mm):
1.02 ±0.25

Transmission (%) : Single: 42 ±2 Parallel: 36.4 Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Type : Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm) : ±3.0
Construction : Polarizing Film on PMMA
Remarque : Polarization axis can be identified as follows: Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer Square Parts - Parallel to mark on protective film Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 400 - 700
Efficacité de la polarisation (%) : >99.98 (nominal at 555nm)
Transmission Variance after 1000 Hours (%) : <±5
Humidité d'Utilisation : ≤80% (no condensation)
#Sorting : 74.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 235 : Conforme