


300mm, 1mm Incréments, Micromètre de Vision Industrielle



EO Machine Vision Stage Micrometer

Stock **#58-292** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.173,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€1.173,00

Qté 5+

€1.114,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm

Divisions:
300.00

Substrat:
Float Glass

Largeur de Ligne (mm): 0.125
Incréments: 1mm
Longueur de l'Echelle (mm): 300.00
Dimensions (mm): 50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Qualité de Surface: 40-20 Over Pattern Area
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±1.27
Tolérance Largeur de Ligne (mm): ±0.003
Précision (mm): ±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner