

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



EO Machine Vision Stage Micrometer

Stock #58-294 3-4 JOURS

-

1

+

€1.106,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€1.106,00
Qté 5+
€1.051,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Traitement: First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0 Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Divisions: 60.00
Substrat: Float Glass

Largeur de Ligne (mm): 0.125
Incréments: 5mm
Longueur de l'Echelle (mm): 300.00
Dimensions (mm): 50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Qualité de Surface: 40-20 Over Pattern Area
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±1.27
Tolérance Largeur de Ligne (mm): ±0.003
Précision (mm): ±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
