

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## 300mm, Rouge, Barres Lumineuses EuroBrite™

See More by [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Bar Light

Stock **#33-445** [CONTACT](#)

- 1 + €435<sup>,00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€435,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

**Durée de Vie d'Utilisation (heures):**  
50,000

**Type d'Éclairage:**  
LED Illuminator

**Remarque:**  
See Technical Information Tab for Typical Intensity

Advanced Illumination	<b>Fabricant:</b>
Bar Light	<b>Géométrie:</b>
Strobed or Constant	<b>Mode d'Éclairage:</b>

## Propriétés physiques et mécaniques

300 x 64 x 30	<b>Dimensions (mm):</b>
241.00	<b>Poids (g):</b>

## Propriétés optiques

Red	<b>Couleur:</b>
625	<b>Longueur d'Onde (nm):</b>

## Electrical

0.42 - 0.49A	<b>Courant d'Entrée Maximum:</b>
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	<b>Contrôle d'Intensité Analogique:</b>
10µm	<b>Latence de Déclenchement d'Impulsion:</b>

## Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	<b>Connecteur:</b>
24V nominal (min. 22 / max. 28)	<b>Tension d'Entrée (V):</b>

Power Supply Required and Sold Separately: USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>
---	--------------------------------

## Environnement & durabilité

0 - 60	<b>Température d'Utilisation (°C):</b>
IP67	<b>Norme Environnementale:</b>

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Description produit

- Connectées en Série jusqu'à Quatre Unités
- Ne Requier aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Éclairages à Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent lors de modes continus et stroboscopiques ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l'Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l'utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Éclairages à Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l'intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l'éclairage.

**Remarque :** L'alimentation de 24 V est requise.

## Informations techniques

Typical Intensity			
Working Distance	200mm	300mm	600mm
Area	295 x 76mm	295 x 119mm	325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M <sup>2</sup> )	98.0	65.5	29.6
Typical Illuminance (kLux)	32.0	21.4	9.6

