

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 30 x 30mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 40mm



TECHSPEC® Goniometers



Stock #66-523 [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €410⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€410,00 prix unitaire
Qté 3+	€357,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Résolution (arcmin):
5

Propriétés physiques et mécaniques

30mm Goniometers



Ø (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	M6-520	M6-523	45	23	7.4	7
50	M6-521	M6-524	47	45	8.4	9
62	M6-522	M6-525	49	47	8.4	9