

**TECHSPEC® 30 x 30mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 60mm**



TECHSPEC® Goniometers



Stock **#66-524** 3-4 JOURS

- 1 + **€417,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€417,00

Qté 3+

€363,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:  
Goniometer

Mécanisme:  
Lead Screw

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Type:</b><br>Metric                            |
| <b>Taille de Plateau (mm):</b><br>30 x30          |
| <b>Course (°):</b><br>±10                         |
| <b>Construction:</b><br>Brass Slage               |
| <b>Pas de Vis-Mère (mm):</b><br>0.5               |
| <b>Capacité de Charge (kg):</b><br>2              |
| <b>Filetage:</b><br>(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4      |
| <b>Rayon R (mm):</b><br>60                        |
| <b>Résolution (arcmin):</b><br>5                  |
| <b>Taille de Plateau (pouces):</b><br>1.18 x 1.18 |
| <b>Poids (kg):</b><br>0.15                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |