

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 30 X 30mm Goniometre Filetage Metrique, Rayon 82mm



TECHSPEC® Goniometers



Stock #66-525 3-4 JOURS

- 1 +

€457,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€457,00

Qté 3+

€399,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 30 x30
Course (°): ±7.5
Construction: Brass Slage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 2
Filetage: (1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4
Rayon R (mm): 82
Résolution (arcmin): 10
Taille de Plateau (pouces): 1.18 x 1.18
Poids (kg): 0.15

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme