

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

## TECHSPEC® 30 x 30mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 82mm



TECHSPEC® Goniometers



Stock #66-525 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €515<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€515,00 prix unitaire
Qté 3+	€450,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit



Type:  
Metric

Résolution (arcmin):  
10

### Propriétés physiques et mécaniques



30mm Goniometers



Ø (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	PH6-520	PH6-523	45	23	7.4	7
50	PH6-521	PH6-524	47	45	8.4	9
62	PH6-522	PH6-525	49	47	8.4	9