

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

30 x 30mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 82mm



TECHSPEC® Goniometers



+1

Stock #66-525 5 In Stock

-

1

+

€515^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€515,00 prix unitaire
Qté 3+	€450,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric



Type:

10

Résolution (arcmin):

Propriétés physiques et mécaniques

30mm Goniometers



Model	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	40A-520	40A-520	45	23	7.4	7
45	45A-521	45A-521	47	45	8.4	9
82	82A-522	82A-522	89	47	8.4	9