

[Afficher tous les 34 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Logement de 30 mm pour Lentilles Achromatiques de 25,0 mm



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Stock **#54-514** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €63.⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€63,50 prix unitaire
Qté 6-25	€51,00 prix unitaire
Qté 26-49	€50,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

30 +0.0/-0.10 **Diamètre du Logement (mm):**

34 ±0.2 **Longueur du Logement (mm):**

8 **Espace Bord à Monture (mm):**

Description produit

- Diamètre de 15 ou 30 mm
- Lentilles traitées AR
- Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles

Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC® combinent nos achromats TECHSPEC® dans des configurations communes utilisées pour des applications de relais et de projection. Présentée dans un boîtier fin en aluminium, chaque paire est prête à être intégrée dans un grand nombre d'applications OEM, éliminant ainsi la nécessité de manipuler des optiques en vrac. Les paires de 15,0 mm peuvent être couplées à des composants à montage en C à l'aide des [Barillets Hélicoïdaux](#). Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC ont également été orientées pour une performance optimale du système. Toutes les lentilles 15,0 mm et 30,0 mm sont traitées AR. Les paires au $f\#$ plus faibles peuvent ne pas être idéales pour les applications d'imagerie, selon la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées afin de générer des raies ou nappes de lumière.

Informations techniques

