

TECHSPEC® Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 30 mm de Dia.Stock #46-025 En Stock- 1 + **€30,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€30,00

Qté 6+

€24,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
30.00 ±0.25**Planéité de Surface (P-V):**
4 - 6λ**Substrat:**
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.25

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°

Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Type de Traitement:
Metal

Ouverture Utile CA (mm):
28.50

Bords:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip

Épaisseur (mm):
3.00 nominal

Type:
Flat Mirror

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
450 - 650

Damage Threshold, By Design:
0.2 J/cm² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)
