

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 30mm Dia x 60mm FL, traite MgF2, Lentille Achrom.



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Stock #45-140 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€125,00

Qté 6+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
30.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 60.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 52.50
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 29.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 11.46 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 8.47 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.99 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 32.60
Rayon R₂ (mm): -31.81
Rayon R₃ (mm): -799.64
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.66
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF10
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d’Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner