

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 3mm Diamètre x 6mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7**



Stock #54-088 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €47<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€47,00 prix unitaire
Qté 6-25	€38,00 prix unitaire
Qté 26-49	€35,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Rod Lens **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

3.00 +0.00/-0.03 **Diamètre (mm):**

6.00 **Longueur (mm):**

Tolérance Longueur (mm):  
+0/-0.1

## Propriétés optiques

**N-BK7**      **Substrat:**

Uncoated      **Traitement:**

350 - 2200      **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

40-20      **Qualité de Surface:**

## Conformité réglementaire

**Conforme**      **RoHS 2015:**

**Conforme**      **Reach 219:**

**Visionner**      **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm

Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

## Informations techniques

### Rod Lens

