

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

3mm Diamètre x 6mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7



Stock **#54-088** 20+ In Stock

-

1

+

€47^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€47,00 prix unitaire
Qté 6-25	€38,00 prix unitaire
Qté 26-49	€35,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

3.00 +0.00/-0.03

Diamètre (mm):

6.00

Longueur (mm):

Tolérance Longueur (mm):	
+0/-0.1	
Propriétés optiques	
N-BK7	Substrat: ☐
	Traitement:
Uncoated	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
350 - 2200	
Qualité de Surface:	
40-20	
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
	Reach 219:
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm

Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

Informations techniques

Rod Lens

