

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plateau Rotatif 30mm, Impérial



Stock #66-512 6 In Stock

-

1

+

€373<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-2           | €373,00 prix unitaire            |
| Qté 3+            | €325,30 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Remarque:  
Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rotary                   |               |
|                          | Guide System: |
| Slide-Fit                |               |
| Taille de Plateau (mm):  |               |
| 30 Dia.                  |               |
| Course (°):              |               |
| ±5 (Fine), 360 (Coarse)  |               |
| Concentricité (µm):      |               |
| 20                       |               |
| Construction:            |               |
| Aluminium Stage          |               |
| Incréments (arcmin):     |               |
| 120                      |               |
| Capacité de Charge (kg): |               |
| 1                        |               |
| Parallélisme (µm):       |               |
| 30                       |               |
| Poids (kg):              |               |
| 0.1                      |               |
| Wobble (µm):             |               |
| 20                       |               |

Connectivité matérielle & interfaçage

|                  |            |
|------------------|------------|
|                  | Mécanisme: |
| Metric Mcrometer |            |

Filetage & montage

|                    |           |
|--------------------|-----------|
|                    | Filetage: |
| (1) ¼-20, (4) 2-56 |           |

Conformité réglementaire

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
|                  | RoHS 2015:                  |
| Dispensé         |                             |
|                  | Certificate of Conformance: |
| Visionner        |                             |
|                  | REACH 241:                  |
| Contains SVHC(s) |                             |

Description produit

- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecrou de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d'un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d'un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s'intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques

