

**TECHSPEC®** Platine d'Accès Latéral 30mm, découpe à 60°



#85-717 + #85-641

Stock **#85-641 4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €96.<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€96,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Fixed **Function:**

Black Anodized Aluminum **Remarque:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

30.0 **Plate Inner Diameter (mm):**

**Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):**

38.0

38.0 Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

50 Dia. Dimensions (mm):

10.00 Épaisseur (mm):

38.0 Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):

## Filetage & montage

Filetage:

C'Bore Holes: (8) M3  
Rod Thru Holes: (4) 6  
60° cutout for side access

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 233:

Conforme

## Description produit

- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de [composants optiques](#). Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin® interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

### Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: [Support de Filtre et Support Interchangeable](#).