

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Platine d'Accès Latéral 30mm, découpe à 60°



#85-717 + #85-641

Stock **#85-641 4 In Stock**

-

1

+

€96⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€96,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Black Anodized Aluminum	Remarque:
Fixed	Function:

Propriétés physiques et mécaniques

50 Dia.	Dimensions (mm):
	Épaisseur (mm):

10.00	
	Plate Inner Diameter (mm):
30.0	
	Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0	
	Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0	
	Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):
38.0	

Filetage & montage	
	Filetage:
C'Bore Holes: (8) M3 Rod Thru Holes: (4) 6 60° cutout for side access	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 233:
Conforme	

Description produit

- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de composants optiques. Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin® interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: [Support de Filtre et Support Interchangeable](#).