

Anneau de Montage, 30 mm de dia. int.



Stock #38-513 **9 In Stock**

− 1 + €60⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€60,50 prix unitaire
Qté 5+	€56,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English Type:

Propriétés physiques et mécaniques

30.00 Diamètre Interne (mm):

Filetage & montage

Filetage:

Conformité réglementaire

[Dispensé](#)

RoHS 2015:

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Pour le montage de montures/tubes d'aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
- Raccord fileté 1/4-20 pour monter sur une tige
- Utilisées pour le montage de composants cylindriques

Deux pièces d'anneaux avec un trou de montage 1/4-20, s'adapte aux platines optiques standards, et accessoires de tiges 1/2". Un choix à prix coûtant pour des composants et systèmes cylindriques. (25mm de monture d'anneau, montré avec la monture et filtre spatial [#53-287](#)).
