

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Set de Tiges, 30 mm de Longueur



Stock **#62-890** 1 In Stock

-

1

+

€93⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€93,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

	Type:
Metric	
	Remarque:
Post Set	

Propriétés physiques et mécaniques

	Ajustement à Hauteur Fixe Total (mm):
50	
	Poids (g):
4 x 80	
	Longueur (mm):
30.00	
	Diamètre (mm):
20.00	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Large Taille de 200mm x 120mm
- Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
- Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail

Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock [#62-889](#)) et l'un des quatres Sets de Tiges. Le Set Platine inclue la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S, et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.

Informations techniques

