

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Modele Standard, Force p. Cote, Microm. Metrique, Course 0,5 , 30mm



Stock #66-393 ☐ En Stock

1 **€362,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€362,00

Qté 3+

€315,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Crossed Roller Bearing

Mécanisme:
Metric Mcrometer

Position de la Vis:

Side Drive
Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 30 x 30
Course (mm): 13
Filetage au Centre: M6 x 1
Construction: Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 3
Filetage: (1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4
Taille de Plateau (pouces): 1.18 x 1.18
Précision (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)