

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm



#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate



Stock **#17-289** 4 In Stock

-

1

+

€35⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€35,00 prix unitaire
Qté 10+	€31,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Universal

Type:

Bottom Adapter

Function:

Compatible Stage Size (mm):

30

Propriétés physiques et mécaniques

30.00	Longueur (mm):
11.40	Épaisseur (mm):
65.00	Largeur (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Taille compacte pour l'intégration dans des systèmes
- Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Platines Queue d'Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC® sont une solution compacte et économique pour l'ajustement linéaire dans un système optique. Ces platines se caractérisent par une construction en laiton à haute rigidité et un mouvement à entraînement hexagonal, permettant un profil bas et une taille globale compacte avec des options de capacité de charge de 5, 10 et 15 kg. L'absence de ressorts de tension et le verrouillage externe de la platine inclus assurent la résistance aux vibrations et augmentent la stabilité. Les Platines Queue d'Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC sont idéales pour les systèmes d'imagerie et d'optique laser qui nécessitent des ajustements linéaires intégrés à profil bas dans des environnements exigeants. Ces platines présentent de schémas de trous compatibles avec toutes les platines TECHSPEC, ainsi qu'avec les platines métriques et impériales similaires.

Informations techniques

