

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

## Monture de Polariseurs avec Micromètre, 30 mm



Stock #57-570 **20+ In Stock**

- 1 + €468<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-4    | €468,00 prix unitaire            |
| Qté 5-25   | €421,20 prix unitaire            |
| Qté 26-49  | €397,90 prix unitaire            |
| Need More? | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type:  
Adjustable - Rotary

Type d'Optique:  
Circular

## Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

27.0

Incréments:

5 arcminutes

Rotation Grossière (°):

360

Rotation Fine (°):

±5

## Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:

Micrometer

## Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

30.0

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):

7.0 (Max)

Compatible Post:

M6 x 1.0

Type of Mounting Optics:

Polarizer

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Contains SVHC\(s\)](#)

## Description produit

- Mouvement grossier et fin disponibles
- Aluminium anodisé noir
- [Tiges](#) et [Supports de Tiges](#) requis pour le montage

Les Montures Polariseurs Métriques se composent d'un anneau de sécurité, d'un bras levier pour une rotation précise, d'une vis de blocage pour la répétabilité et d'un vernier gradué de 360°. Des [Tiges](#) et [Supports de Tiges](#) sont nécessaires pour le montage à une platine. La version micrométrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. \*40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.

## Informations techniques

| Diamètre des optiques compatibles D   | Ouverture utile CA | Type d'entraînement | Diamètre de monture A | Épaisseur de la monture B | C  | E    | N°stock                 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----|------|-------------------------|
| Standard                              |                    |                     |                       |                           |    |      |                         |
| 20,0                                  | 17                 | Standard            | 50                    | 19                        | 34 | 24,0 | <a href="#">#55-454</a> |
| 25,4                                  | 22                 | Micromètre          | 69                    | -                         | -  | 33,5 | <a href="#">#55-011</a> |
| 25,4                                  | 22                 | Standard            | 60                    | 20                        | 42 | 29,5 | <a href="#">#55-010</a> |
| 30,0                                  | 27                 | Micromètre          | 69                    | -                         | -  | 33,5 | <a href="#">#57-570</a> |
| 30,0                                  | 27                 | Standard            | 60                    | 20                        | 42 | 29,5 | <a href="#">#57-569</a> |
| 50,0                                  | 47                 | Micromètre          | 89                    | -                         | -  | 43,5 | <a href="#">#56-329</a> |
| 50,0                                  | 47                 | Standard            | 80                    | 20                        | 62 | 39,5 | <a href="#">#55-455</a> |
| Montures de Polariseurs Glan-Thompson |                    |                     |                       |                           |    |      |                         |
| 25,4                                  | 18                 | Micromètre          | 69                    | -*                        | -  | 33,5 | <a href="#">#57-572</a> |
| 25,4                                  | 18                 | Standard            | 60                    | 20*                       | 42 | 29,5 | <a href="#">#57-571</a> |

### Polarizer Mounts

Standard



### Glan-Thompson Mount

Standard



Micrometer Driven



Micrometer Driven

