

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

340nm CWL, 10nm FWHM, 25mm Diametre (Monture Incl.)



Stock #65-674 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€134,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€134,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):
21.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 340.00 ±2
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): ≥25
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: FURAExcitation
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner